

# シェーカー(振とう機)

新商品 ワイドシェーカー

## ホームページ上にて動作ムービー公開中

- 三角フラスコ 5Lタイプ 2本、3Lタイプ 4本  
まで搭載可能な特大天板サイズ
- CO<sub>2</sub>インキュベーター内での使用も可能  
(使用環境範囲内)
- デジタル表記でお好みの回転数に設定可能
- 切替レバーによりワンタッチで  
動作変更可能
- 動作停止時、ゆっくり止まる安心設計
- コントローラーを外付け型に変更可能  
(有償)



● BC-760 ワイドシェーカー

¥470,000



### 主な仕様

・動作	水平往復、水平回転
・振盪回転数	7.2~112回往復/min (50Hz時)
・振幅巾	50mm
・天板サイズ(内寸)	488(W)×418(D)mm
・外寸	491(W)×421(D)×203(H)mm
・消費電力	45W
・搭載重量	15kg
・本体重量	20kg
・使用環境	温度0~50°C/湿度0~85% (結露なき事)

## ●BC-700

## シーソーシェーカー

¥120,000



## 主な仕様

- ・動作 上下振幅
- ・上下振幅回数 3～33回往復/min
- ・振幅巾 60、40、30mm(3段階切替)
- ・角度 約11°、7°、5°
- ・天板サイズ(内寸) 316(W)×216(D)mm  
※A4判が載ります。
- ・外寸 319(W)×240(D)×140(H)mm
- ・消費電力 5W
- ・搭載重量 3kg
- ・本体重量 4kg
- ・使用環境 温度-10～65°C/湿度0～95%  
(結露なき事)

## ●BC-730

## ラボシェーカー (レシプロ型)

¥120,000



## 主な仕様

- ・動作 水平往復
- ・振盪往復数 12～120回往復/min
- ・振幅巾 40mm
- ・天板サイズ(内寸) 316(W)×216(D)mm  
※A4判が載ります。
- ・外寸 319(W)×245(D)×130(H)mm
- ・消費電力 10W
- ・搭載重量 3kg
- ・本体重量 4.8kg
- ・使用環境 温度-10～65°C/湿度0～95%  
(結露なき事)

## ●BC-740

## ラボシェーカー (ロータリー型)

¥120,000



## 主な仕様

- ・動作 水平回転
- ・振盪往復数 12～120回往復/min
- ・振幅巾 40mm
- ・天板サイズ(内寸) 316(W)×216(D)mm  
※A4判が載ります。
- ・外寸 319(W)×240(D)×130(H)mm
- ・消費電力 10W
- ・搭載重量 3kg
- ・本体重量 5kg
- ・使用環境 温度-10～65°C/湿度0～95%  
(結露なき事)

## ●BC-720

## ウェーブシェーカー

¥190,000



## 主な仕様

- ・動作 三次元駆動
- ・振盪傾斜数 3～33回往復/min
- ・傾斜角度 水平～10°（連続可変）
- ・天板サイズ(内寸) 280(W)×280(D)mm
- ・外寸 285(W)×285(D)×170(H)mm
- ・消費電力 5W
- ・搭載重量 2kg（中央部搭載）
- ・本体重量 5.4kg
- ・使用環境 温度－10～65℃/湿度0～95%  
(結露なき事)

## ●BC-750

## エイトシェーカー

¥190,000



## 主な仕様

- ・動作 水平8の字
- ・振盪往復数 10～50回往復/min
- ・振幅巾 前後左右40mm
- ・天板サイズ(内寸) 316(W)×216(D)mm  
※A4判が載ります。
- ・外寸 316(W)×240(D)×145(H)mm
- ・消費電力 7W
- ・搭載重量 2kg
- ・本体重量 5.2kg
- ・使用環境 温度0～40℃/湿度20～90%  
(結露なき事)

## ●BCM-720S

## ミニウェーブシェーカー

¥110,000



## 主な仕様

- ・動作 三次元駆動
- ・振盪傾斜数 20～96回往復/min
- ・傾斜角度 水平～12°
- ・天板サイズ(内寸) 230(W)×230(D)mm
- ・外寸 240(W)×240(D)×190(H)mm
- ・消費電力 5W
- ・搭載重量 1.2kg
- ・本体重量 3.3kg
- ・使用環境 温度－10～65℃/湿度0～95%  
(結露なき事)



●BCM-700S

卓上小型シーソーシェーカー

¥79,800



冷蔵庫内やクリーンベンチ内での使用に最適

主な仕様

・動作	上下振幅
・上下振幅回数	3~48回往復/min
・振盪角度	6°
・天板サイズ(内寸)	180(W)×130(D)mm
・外寸	180(W)×160(D)×100(H)mm
・消費電力	5W
・本体重量	2.1kg
・搭載重量	1kg
・使用環境	温度-10~65°C 湿度0~95% (結露なき事)

●BCM-735

パーソナルシェーカー高速タイプ

¥52,000

●BCM-732

パーソナルシェーカー低速タイプ



学生実習、個人用に最適なコンパクトサイズ


主な仕様

	BCM-735	BCM-732
・動作	水平往復	水平往復
・振盪往復数	30~80往復/min	4~30往復/min
・振幅巾	40mm	40mm
・天板サイズ(内寸)	130(W)×100(D)mm	
・外寸	130(W)×120(D)×70(H)mm	
・消費電力	2W	2W
・本体重量	0.9kg	0.9kg
・搭載重量	300g	300g
・使用環境	温度0~50°C 湿度0~90% (結露なき事)	

◆PA-737

電池パック/BCM-735,732用 (電池8本付き)

¥3,000



コンセントのない場所での  
使用に最適

**BIO CRAFT**

株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9 フジビル3F

TEL: 03-3964-6561 FAX: 03-3964-6443

E-mail: info@bio-craft.co.jp

●この内容は2025年2月現在のものです。 ●表記の価格はすべて税抜きです。

●価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。

# シェーカー用オプション

## シェーカー用フラスコホルダー



### 特長

- ベース板は硬質エンビ板のため軽量かつエタノール消毒可能
- 爪はステンレス製（バネ材）のためサビにくい


### 使用例

PA-761を1枚  
(ベース板)



PA-762(100mL)を3個  
PA-763(300mL)を1個  
PA-764(500mL)を1個

## ベース板




フラスコホルダー用ベース板  
◆PA-761 ¥16,000

### 取付可能数

- ・PA-762(100mL) 8個
- ・PA-763(300mL) 5個
- ・PA-764(500mL) 3個
- ・PA-765(1L) 1個

## フラスコホルダー



100mLフラスコホルダー ◆PA-762 ¥3,000	300mLフラスコホルダー ◆PA-763 ¥4,800
500mLフラスコホルダー ◆PA-764 ¥5,600	1Lフラスコホルダー ◆PA-765 ¥8,000

## 使用可能装置

- シーソーシェーカー (BC-700)
- ラボシェーカー レシプロ (BC-730)
- ラボシェーカー ロータリー (BC-740)

## シェーカー用ホルダー

◆PA-752 ¥12,000  
シェーカー用ホルダー  
15ml×8本用(並列使用時16本)





PA-752,PA-753使用例

◆PA-753 ¥10,000  
シェーカー用ホルダー  
50ml×5本用(並列使用時10本)



PA-752使用例(並列使用)

◆PA-754 ¥12,000  
シェーカー用ホルダー  
1.5ml×18本用



BC-700,BC-720,BC-730,BC-740  
BC-750,BCM-720Sに使用可能

## シェーカー天板オプション

◆PA-751 シェーカー用二段架台 ¥24,000



本体1台で約2倍の  
天板サイズが使用可能

BC-700,BC-730,BC-740  
BC-750に使用可能

### 主な仕様

- ・天板サイズ 306(W)×205(D)mm
- ・外寸 316(W)×215(D)×180(H)mm

# BC BIO CRAFT

## 株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9 フジビル3F

TEL:03-3964-6561 FAX:03-3964-6443

E-mail: info@bio-craft.co.jp

- この内容は2025年1月現在のものです。 ●表記の価格はすべて税抜きです。
- 価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。